



MG 7236

DISTACCANTE SEMIPERMANENTE PER RESINE E MATERIALI COMPOSITI

Scheda tecnica

- ★ Consente stampe multiple.
- ★ Non si trasferisce sul manufatto stampato.
- ★ Asciuga e reticola velocemente a temperatura ambiente formando un film sottile ed uniforme.
- ★ Lascia la superficie dello stampo lucida e scivolosa.
- ★ Non incrosta lo stampo e riduce drasticamente i consumi di distaccante.

Descrizione

MG 7236 è un distaccante polimerico, non silconico, studiato per lo stampaggio di articoli in vetroresina rifinita a gelcoat e altri materiali compositi.

Modalità di Applicazione

Operazioni preliminari

1. Pulire a fondo lo stampo e sgrassarlo con il nostro pulitore MG 7000 SOLVENT. Prima di applicare il distaccante occorre accertarsi che sullo stampo non siano rimasti residui di cere, sigillanti, distaccanti o altri materiali contaminanti.
2. In caso di stampi nuovi in resina lasciarli maturare per circa 3 settimane a temperatura ambiente prima di procedere al loro utilizzo.
3. Sugli stampi in resina applicare di 1 mano di MG 7012 SEALER come turapori e lasciare riposare lo stampo per circa 4 ore.

Applicazione

1. Distribuire il DISTACCANTE MG 7236 sullo stampo utilizzando un panno morbido e bianco. Il panno deve essere impregnato di distaccante ma non inzuppato in modo da consentire l'applicazione di uno strato continuo ed uniforme ma sottile. Passare il panno sullo stampo per bande parallele evitando movimenti rotatori.
2. Ripassare con panno asciutto e pulito fino a ottenere una superficie lucida ed uniforme.
3. Applicare 3 mani ripetendo le fasi 1 e 2. Attendere almeno 30 minuti fra una mano e l'altra.
4. Attendere circa 4 ore prima di procedere allo stampaggio.
5. Dopo la prima stampata applicare un'altra mano di MG 7236 come descritto ai punti 1 e 2, lasciare asciugare (circa 60 minuti) e procedere alla lavorazione.

Conservazione

Il prodotto è sensibile all'umidità. Mantenere il contenitore ben chiuso.

Il prodotto è infiammabile e va utilizzato in aree ben ventilate.

Conservare il contenitore in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, fiamme, scintille.

Non fumare durante l'uso.

Imballo

MG 7236 è fornito in lattine da 5 litri e da 1 litro.